



Cert. No. LRQ 0963008


ISO 9001

# spirax sarco


TI-P022-05  
ST Issue 4

## SG型サイト・グラス

シングル・ウィンドウ



ダブル・ウィンドウ



### 概要

シングルおよびダブル・ウィンドウのサイト・グラスは、ねじ込み接続で、本体材質は口径により黄銅铸件か青銅铸件になります。

### 規格

この商品は、PED 97/23/EC に完全に一致しています。

### 証明書

この商品は検査成績書を発行できます。  
注記：ご希望の際は、必ず注文時にご指定下さい。

### 口径および接続仕様

#### シングル・ウィンドウ

10A, 15A, 20Aおよび 25A  
ねじ込み Rp または NPT。


#### ダブル・ウィンドウ

15A, 20A, 25A, 32A, 40A および 50A  
ねじ込み Rp または NPT。

### 材質

No.	部品	材質
1	本体	15A ~ 25A 黄銅铸件 EN 12165 CW617N
		32A ~ 50A 青銅铸件 BS EN CC491K
2	ベゼル	黄銅铸件 EN 12165 CW617N
3	ウィンドウ	強化ソーダ・ライム・ガラス BS 3463
4	上部ガスケット	補強黒鉛
5	下部ガスケット	補強黒鉛

### 圧力/温度限界




この商品はこの領域では使用できません。

本体設計定格	PN5
PMA 最高許容圧力 (90°Cの時)	0.5 MPag
TMA 最高許容温度 (0.35MPagの時)	148 °C
最低許容温度	-29 °C
PMO 最高使用圧力 (飽和蒸気)	0.35 MPag
TMO 最高使用温度	148 °C
最低使用温度	0 °C
注記：これより低い場合はスパイラックスにお問い合わせ下さい。	
最高テスト圧力 (水圧)	0.7 MPag
PTMX 最高テスト圧力 (蒸気仕様)	0.35 MPag


**寸法 / 重量 (mm / kg)**  
シングル・ウィンドウ

口径	A	B	C	D	E	F	重量
10A	89	16	32	64	50	4.8	0.6
15A	89	16	32	64	50	4.8	0.6
20A	89	19	35	64	50	4.8	0.7
25A	87.5	24	38	64	50	4.8	0.9



**ダブル・ウィンドウ**

口径	A	B	C	D	E	F	重量
15A	89	-	32	64	50	4.8	0.9
20A	89	-	32	64	50	4.8	0.9
25A	89	-	35	64	50	4.8	1.2
32A	108	-	51	73	50	4.8	1.9
40A	108	-	51	73	50	4.8	1.8
50A	114	-	57	76	50	4.8	2.5



**安全のための注意、設置および保守**

詳細は商品に添付の取扱説明書 (IM-S32-04) をご覧下さい。

**警告:**

状況によりドレンに含まれる腐食物がウインドウの内面に影響を及ぼすことがあります (特にドレンに苛性アルカリおよびフッ化水素酸が含まれている場合)。ウインドウを定期的に点検することをお奨めします。ウインドウの厚みが薄くなる、あるいは腐食の兆候があれば、直ぐにウインドウを交換してください。サイト・グラスを目視する場合、必ず目を保護してください。

**設置および保守の注記:**

一次側および二次側の両側に遮断弁を取り付けて、サイト・グラスを使用してください。過剰圧力を防ぐために、最初に一次側遮断弁が閉じることが重要です。

サイト・グラスは、スチーム・トラップの二次側に水平あるいは垂直どちらの方向にも、取り付けることができます。ドレンが噴出するようなトラップ (たとえばディスク式) が設置されている場合、サイト・グラスはトラップから少なくとも1m 離してください。熱的衝撃あるいは圧力がかからないようにしてください。万が一サイト・グラスが破損しても、作業者がけがをしないような処置をしてください。保守のために立ち入り可能な場所に設置してください。

**廃棄**

この商品はリサイクルできます。廃棄の際、適切な処置を行なうことにより、環境汚染を生じることはありません。

**注文方法**

例: 25A, SG型ダブル・ウィンドウ、サイト・グラス、Rpねじ込み  
.....1個

**予備部品**

予備部品は図中に実線で示しています。破線で描かれている部品は、予備部品としては供給していません。

**予備部品**


ウインドウおよびガスケットのセット	3, 4, 5
ガスケットのセット	4, 5

**予備部品の注文方法**


必ず予備部品欄の名称を使用し、口径およびシングル・ウィンドウがダブル・ウィンドウを指定の上、御注文下さい。

例: SG型ダブル・ウィンドウ、サイト・グラス用  
ウインドウおよびガスケットのセット.....1個

**シングル・ウィンドウ**



**ダブル・ウィンドウ**



**推奨締め付けトルク**

No.	部品	又は mm	N m
2	ベゼル		60 - 65