




Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

spirax/sarco

TI-P023-07
ST Issue 6

S2型セパレーター



概要

S2型セパレーターは、鑄鉄製バツフル形のセパレーターであり、蒸気、圧搾空気及び気体システムに含まれる液体を除去するのに使われます。保温ジャケットを取り付けますと性能が向上します。

規格

この商品は、PED 97/23/EC に完全に合致しています。

証明書

この商品は、検査報告書を発行できます。

注記：ご希望される場合、必ず注文時にご指定ください。


口径及び配管接続

口径：32A、40A及び50A
配管接続：Rp又はNPTねじ込み

材質

No. 部品	材質
1 本体	鑄鉄 (FC 200相当) ASTM A126 CI B
2 プラグ (50Aのみ)	ダクタイル鑄鉄 (FCD 400相当) DIN 1693 GGG 40
3 ガasket (50Aのみ)	補強黒鉛
4 ドレン排出用プラグ	可鍛鑄鉄ASTM A105

使用限界 (ISO 6552)



この商品はこの領域では使用できません。


本体設計定格	PN16
PMA 最高許容圧力	(0°Cの時) 1.6 MPag
TMA 最高許容温度	(1.0MPagの時) 184°C
最低許容温度	-10°C
PMO 最高使用圧力 (飽和蒸気)	1.0 MPag
TMO 最高使用温度 (1.0MPagの時)	184°C
最低使用温度	-10°C
注記： 使用温度がより低い場合は、スパイラックス・サーコにお問い合わせください。	
最高テスト圧力	2.4MPag

寸法(mm)/重量(kg)/容量(リットル)

口径	A	B	C	D	E	F	G	重量 (Kg)	容量 (リットル)
32A	111	156	89	304	15A	40A	60	9.6	1.5
40A	111	156	89	304	15A	40A	60	9.6	1.5
50A	166	205	117	397	15A	40A	71	19.0	3.2

推奨締め付けトルク

部品 No.	口径	又は mm	N m
2	50A	60 A/F M72	190 - 210



安全のための注意、設置及び保守

詳細は、商品に添付の取扱説明書(IM-P023-55)をご覧ください。

設置上の注意:

セパレーターはドレン排出口を下側にして水平配管に取り付けて下さい。**注記:** 分離されたドレンを速やかに排出するためにドレン排出側'E'適切なトラップを取り付けて下さい。詳細はスパイラックス・サーコに問い合わせてください。

廃棄

この製品はリサイクル可能です。廃棄の際は適切な配慮を行うことにより、環境汚染を生じることはありません。

注文方法

例：50A、S2型セパレーター、本体鑄鉄製、Rpねじ込み接続 ……1台