



TI-P405-42
EMM Issue 4

VHT ベントヘッド

概要

スパイラックス・サーコ製VHTベントヘッドは、垂直に立ち上がった開放端（排出口）の蒸気ベント配管に取り付けるよう設計されています。このベントヘッドは乾燥蒸気を安全に大気中へ放出し、作業員への不快感や負傷、あるいは建物への損傷といった事態を未然に防ぎます。

ベントヘッドに内蔵されているバップル（阻隔板）が蒸気に含まれている水を分離します。

主な特徴

- 効率的な分離
- 本体はメンテナンスフリーで長寿命なステンレス鋼製
- 一般的な用途に適した、シンプルかつ効果的なベントヘッド

用途

ベントヘッドは、ブローダウン容器、ドレン回収容器、ボイラ給水タンク、貯湯槽などに最適です。

警告: ベントヘッドを安全弁の出口に使用してはなりません。

ベントヘッドは、ベント配管と同一の呼び径で選定してください。



口径および配管接続



型式	口径	入口接続部
VHT2	50A	2" ねじ込み BSP T Rp
		ねじ込み NPT
VHT3	80A	3" ねじ込み BSP T Rp
		ねじ込み NPT
VHT4	100A	4" フランジ接続 EN1092 PN16 または ASME 150
VHT6	150A	6" フランジ接続 EN1092 PN16 または ASME 150
VHT8	200A	8" フランジ接続 EN1092 PN16 または ASME 150
VHT10	250A	10" フランジ接続 EN1092 PN16 または ASME 150
VHT12	300A	12" フランジ接続 EN1092 PN16 または ASME 150

材質

本体	オーステナイト系ステンレス鋼 304L
フランジ	炭素鋼、黒色電着塗装

寸法/重量 (概算) mm および kg

型式	口径	入口接続部	A	B	C	重量
VHT2	50A	2" BSP ねじ込み	203	137	-	2.08
		NPT ねじ込み	203	137	-	2.08
VHT3	80A	3" BSP ねじ込み	203	145	-	2.70
		NPT ねじ込み	203	145	-	2.70
VHT4	100A	4" フランジ接続 EN 1092 PN16 または ASME 150	203	173	192	3.65
		フランジ接続 EN 1092 PN16 または ASME 150	304	237	224	6.31
VHT6	150A	6" フランジ接続 EN 1092 PN16 または ASME 150	403	302.5	280	10.76
VHT8	200A	8" フランジ接続 EN 1092 PN16 または ASME 150	403	314	334	12.28
VHT10	250A	10" フランジ接続 EN 1092 PN16 または ASME 150	503	372.5	406	19.17
VHT12	300A	12" フランジ接続 EN 1092 PN16 または ASME 150	503	343.5	483	22.29



安全に関する情報、設置および保守

詳細は、製品に同梱の「取扱説明書」をご参照ください。

設置に関する注意

ねじ込み式およびフランジ式のベントヘッドの取り付けは、比較的容易です。フランジ式ベントヘッドには、PNおよびASMEの両方のフランジ規格に適合するよう穴あけ加工が施された、軽量のフランジが採用されています。

廃棄

製品はリサイクル可能です。十分な注意を払ってこの製品を廃棄しても、環境上の有害性は予想されません。

仕様の指定方法

スパイラックス・サーコ製 VHT（オーステナイト系ステンレス鋼製、ねじ込み接続または炭素鋼製フランジ接続、内部バツフル付き）。

ご注文方法

例：スパイラックス・サーコ製 VHT4ベントヘッド 100A
接続：フランジ接続（入口接続部）EN 1092 PN16…………… 1台。