



TD42L および TD42H ディスク式スチームトラップ

概要

TD42L型及びTD42H型は保守可能なディスク式スチームトラップです。TD42L型は比較的少量のドレン負荷に対応するよう特別に設計されており、主管からの排水用として最適です。TD42H型はプロセス・タイプの負荷用として使用出来ます。
また、通気当初に空気障害の発生が懸念される場合は、空気障害防止用のディスクを内蔵したタイプ（TD42LA型、TD42HA型）も供給可能です。本体外面は無電解ニッケルメッキ（ENP）を施してあり、省エネルギーであると共に、耐酸性を備えています。

規格

これらの製品は、欧州圧力機器指令2014/68/EUの要件に完全に適合しています。

証明書

この製品は検査成績書を発行できます。
注記：ご希望される場合、必ず注文時にご指定ください。


口径および接続

TD42L	10A,15A,20A および25A	ねじ込み BSP T Rp (ISO 7-1) またはNPT
TD42H	15A,20A および25A	ねじ込み BSP T Rp (ISO 7-1) またはNPT
TD42LA	10A,15A,20A および25A	ねじ込み BSP T Rp (ISO 7-1) またはNPT
TD42HA	15A および 20A	ねじ込み BSP T Rp (ISO 7-1) またはNPT


オプション

断熱カバー： トラップが低い外気温、風や雨などに曝された場合、過度の熱損失によって悪影響を受けるのを防止するためのカバー。

一体型ブローダウンバルブ： ストレーナーキャップには、BDV1 または BDV2 を取り付けることができます。
または、ストレーナーキャップに10A(3/8)のBSP T RpまたはNPT の穴を開けることができます。



圧力/温度限界 (ISO 6552)



この製品はこの領域では使用できません。



最適に作動させるためには最高使用圧力（PMO）が4.2 MPaG を超えてはなりません。

A - B TD42L および TD42H

B - C TD42LA および TD42HA


本体設計定格		PN63
PMA 最高許容圧力		6.3 MPaG @ 100 °C
TMA 最高許容温度		400 °C @ 4.2 MPaG
最低許容温度		0 °C
PMO 最高使用圧力		4.2 MPaG
TMO 最高使用温度	TD42L および TD42H	400 °C @ 4.2 MPaG
	TD42LA および TD42HA	255 °C @ 4.2 MPaG
最低使用温度		0 °C
良好な動作のための最低入口圧力	TD42L および TD42H	0.025 MPaG
	TD42LA および TD42HA	0.080 MPaG
PMOB 最高動作背圧は一次側圧力の80%を超えてはなりません。		
本製品は完全真空状態でも安全に使用できます。		
最高設計試験圧力		9.5 MPaG

材質




TD42LA および TD42HA 空気障害防止ディスク

LA および HA 型は溝によって識別されます。




No.	部品	材質	
1	本体	ステンレス鋼（ ENP仕上げ）	ASTM A743 Gr. CA 40 F
2	キャップ	ステンレス鋼	AISI 416
3	ディスク	ステンレス鋼	BS 1449 420 S45
4	ストレーナースクリーン	ステンレス鋼	BS 1449 304 S16
5	ストレーナーキャップ	ステンレス鋼	AISI 416
6	ストレーナーキャップガスケット	ステンレス鋼	BS 1449 304 S16
7	断熱カバー（オプション）	アルミニウム	

容量図



寸法/重量 (近似値) mm (インチ)および kg (ポンド)



口径	A		B		E		G		H		J		K		L		重量	
	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	kg	ポンド
10A L	41	1.61	78	3.07	55	2.17	85	3.35	20	0.79	52	2.05	57	2.24	38	1.50	0.80	1.76
15A L																	0.75	1.65
20A L	44	1.73	85	3.35	60	2.36	100	3.94			58	2.28					0.95	2.09
25A L	48	1.90	95	3.74	65	2.56					1.50	3.31						
15A H	41	1.61	78	3.07	55	2.17	85	3.35	41	1.61	57	2.24					0.80	1.76
20A H	47	1.85	90	3.54	60	2.36	100	3.94			63	2.48					1.00	2.20
25A H	53	2.09	96	3.78	66	2.60					-	-					-	1.50

安全のための注意、設置および保守

詳細は、商品に添付の取扱説明書 (IM-P068-24) をご覧ください。

設置上の注意

TD42L型およびTD42H型は、手前に立ち下がり管を取り付けて水平配管に設置してください。

廃棄

リサイクルできます。廃棄の際は適切な処置を行うことにより環境汚染が生じることはありません。

注文方法

例：15A BSP T Rp (ISO 7-1)ねじ込みTD42L型ディスク式スチームトラップ……1個

予備部品

予備部品は図中に実線で示しています。
灰色で示している部品は予備部品として供給していません。


予備部品

ディスク (3個入り)	(TD42L または TD42H)	3
ディスクおよびストレーナースクリーン	(TD42LA または TD42HA)	3, 4, 6
ストレーナースクリーンおよびガスケット	(TD42L または TD42H)	4, 6
断熱カバー		7
ストレーナキャップガスケット (3個入り)		6

予備部品の注文方法

必ず予備部品の欄の名称を使用して下さい。その際、トラップの型式及び口径を指定して下さい。

例：15A TD42L型ディスク式スチームトラップ用ストレーナースクリーン
およびガスケット・・・・・・1個



推奨締め付けトルク

No.	部品	 または mm		N m
2	(TD42L - 全口径)	36 A/F		135 - 150
	(TD42H - 15A,20A)	41 A/F		180 - 200
	(TD42H - 25A)	55 A/F		250 - 275
5		32 A/F	M28	170 - 190