

스테리트롤

청정유체용 컨트롤 밸브



First for Steam Solutions

EXPERTISE | SOLUTIONS | SUSTAINABILITY

spirax
sarco

스테리트롤

스마트하고 유연한 선택

청정유체를 사용하는 곳은 최고의 성능과 품질의 밸브가 필요합니다.
고객이 스파이렉스사코를 선택하셨다면
최고의 선택을 하셨다는 것을 자신있게 말할 수 있습니다.
스파이렉스사코는 고객의 요구조건에 정확히 일치시키며
중단없이 작동하는 컨트롤 밸브를 공급합니다.

스테리트롤은

공압식 2방 앵글형
청정유체 제어용 컨트롤 밸브이며
다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.

- 316L 스테인레스강 재질
- PN16 등급
- 최대 작동온도 170°C
- 비례제어 및 on/off 제어
- 현존하는 모든 산업규격의 배관과 연결
- 표준 및 사용자 지정이 가능한 면간거리
- 스테인레스강 재질의 포지셔너를 포함한 산업표준 제어 인터페이스

산업 및 응용처

- 제약
- 바이오
- 반도체
- 푸드
- 구조 및 음료
- 화장품
- 청정 스팀
- 순수 스팀
- SIP/CIP
- 순수 및 역삼투압수



한 눈에 보는 제품 범위

스테리트리플 모델	몸체 형태	밸브 구경	유량 특성	축소트림 및 마이크로 유량 선택사양	Class VI 연질시트 선택사양	FDA 승인 씬 USP26 Class VI	3A's 및 EHEDG 설계표준	ASME BPE 2002 설계표준	재질 성적서 제공 (EN 10204 3.1)	표면마감 성적서 제공 선택사양
SA	앵글	DN15~DN100	EQ% 선형비례형 또는 급속개방형	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SH	수평									
SQ	앵글	DN20~DN100	선형비례형	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

특징 및 장점

특징	설명	장점
	자가 드레인 앵글 형태의 설계로 밸브의 자가 드레인 가능 유체가 정체하는 곳을 제거하기 위한 정밀한 몸체 설계	유체가 정체할 곳이 없어서 잠재적인 오염 발생을 방지
	흠이 없는 밸브 표면 표준으로 0.4µm 기계표면연마 선택사양으로 전해 연마 가능 사용자 지정 표면 연마 가능	매끈한 표면은 청정도를 증가시키고 체내 발열 유발물질의 오염 가능성 제거
	고성능 스템 씬 밸브를 오염과 손상에서 보호하기 위해 이중 스템 씬을 사용 하나의 스템 씬로 모든 구경의 밸브에 적용 가능	한층 연장된 스템 씬 수명과 줄어든 정비시간 공정 섯다운 방지 필요 정비 부품 재고보유량 감소
	몸체와 보닛 간 빠른 분해 조립 위생용 클램프를 사용하여 몸체와 보닛을 체결	정비나 검사를 위해 밸브 개방 시 빠르고 쉽게 실행 가능하므로 공정 섯다운 시간 감소
	긴 수명의 구동기 설계 성능이 검증된 스파이렉스사코의 롤링 다이아프램과 표준 에폭시 코팅 또는 ENP 처리 구동기, 전체 스텐레스 재질도 공급 가능	긴 구동기 수명과 줄어든 정비 시간 공정 섯다운 시간 감소
	스파이렉스사코의 종합 제어 솔루션 스파이렉스사코에서 모든 제어 솔루션의 One-Stop-Shopping이 가능	전세계 어디서나 받을 수 있는 서비스 단일 계약으로 설계부터 AS까지 보장

한국스파이렉스사코(주) 기술지원 및 서비스망

본사

서울특별시 동작구 사당로 30길 99 스팀피플하우스
T. 02-3489-3489 F. 02-525-5766

지방영업소

인천영업소 (인천지역 AS센터)
인천광역시 부평구 부평대로 283 우림라이온스밸리 A동 604호
T. 032-820-3050 F. 032-814-3898

서부영업소 (경기 서부지역 AS센터)
경기도 화성시 향남읍 향남로 416 상도프라자 4층
T. 031-366-0303 F. 031-366-1611

대산영업소
충청남도 서산시 대산읍 정자동1로 31-21 1층
T. 041-663-5750 F. 041-663-5756

대구영업소 (대구·경북지역 AS센터)
대구광역시 북구 유통단지 16 산업융재관 업무동 3층
T. 053-382-5755 F. 053-384-1137

전주영업소 (전북지역 AS센터)
전라북도 전주시 덕진구 오공로 43-52 금중빌딩 501호
T. 063-226-1408 F. 063-226-1409

여수영업소 (여수·광양지역 AS센터)
전라남도 여수시 시청로 42 진남빌딩 4층
T. 061-686-5755 F. 061-686-5756

울산영업소 (울산지역 AS센터)
울산광역시 중구 남외2길 38 유찬빌딩 4층
T. 052-258-5744 F. 052-258-5725

경남영업소 (경남지역 AS센터)
경상남도 김해시 율하3로 4 모아플라자 3층
T. 055-332-5755 F. 055-332-3399

공장 (SGS 중부 기술지원센터)

인천광역시 남동구 청능대로 327
T. 032-820-3000 F. 032-811-6215

지역대리점

한그린이엔에스(주) (서울지역 AS센터)
서울특별시 강서구 양천로 551-24 한화비즈메트로 2차 705호
T. 02-2013-8890 F. 02-2013-8891

한스코엔지니어링(주) (경기 남부지역 AS센터)
경기도 수원시 영통구 중부대로 448번길 97 삼성테크노파크 704호
T. 031-212-4774 F. 031-212-2772

(주)동부이엔씨 (강원·경기 동부지역 AS센터)
경기도 성남시 중원구 갈매치로 234 SK산업타운 711호
T. 02-588-4800 F. 02-588-4802

맵스코리아(주) (대전·충남지역 AS센터)
대전광역시 대덕구 신탄진로 836 드림빌딩 703호
T. 042-936-4342 F. 042-936-4344

(주)이엠에스엔지니어링 (충북지역 AS센터)
충청북도 청주시 청원구 오창읍 중심상업로 20 거목빌딩 507호
T. 043-268-8040 F. 043-268-8044

한스텍이엔에스(주) (광주·전남지역 AS센터)
광주광역시 북구 첨단과기로 208번길 17-27 제일로우동 비동 2호
T. 062-384-5755 F. 062-384-9596

명진기업(주) (포항지역 AS센터)
경상북도 포항시 남구 오천읍 냉천로 396-4
T. 054-293-9900 F. 054-293-9993

이-플러스엔지니어링 (부산·양산지역 AS센터)
부산광역시 강서구 유통단지1로 50 부산티플렉스 221동 104호, 204호
T. 051-327-2020 F. 051-327-2021



spirax sarco 한국스파이렉스사코(주) www.spiraxsarco.com/global/kr

한국스파이렉스사코(주)는 로이드인증원(LRQA)으로부터 ISO9001(품질경영), ISO14001(환경경영), OHSAS18001(안전보건), ISO50001(에너지경영) 인증을 취득하였습니다.