

STS17.2

스팀트랩 스테이션

퀵-핏(Quick-Fit) 스팀트랩 솔루션

STS17.2 스팀트랩 스테이션은 입출구 차단밸브, 스트레너, 체크밸브가 모두 일체형으로 제작된 스팀트랩 설치 및 관리를 위한 혁신적인 제품입니다.

주요 특징 및 장점

- 전통적인 스팀트랩 배관 구성과 비교할 때, 볼트 2개만으로 탈부착이 가능한 유니버설 커넥터 타입은 시스템의 중지 시간과 유지보수 비용을 최소화시켜 줌
- 설치 및 운전, 관리가 쉬운 패키지 시스템
- 전체 패키지에 나사 연결부분이 없고, 용접부분이 최소화되어 있어 기존 스팀트랩 배관에서 생길 수 있었던 누출문제 해결
- 스텐레스강 구조로 부식문제가 해결되고 청결함이 유지되어 긴 수명이 보장됨
- 다양한 옵션(블로우다운 밸브, 이중 차단장치, 보온자켓)이 공급 가능함
- 볼밸브, 체크밸브, 스트레너에 필요한 다양한 부품 공급
- 운전자의 오작동을 최소화 시켜주는 잠금장치 기능의 핸들 부착



스테이션에 사용 가능한 스팀트랩

<p>UBP32</p>  <p>압력평형식 온도조절식 스팀트랩</p>	<p>USM21, USM32</p>  <p>바이메탈 온도조절식 스팀트랩</p>	<p>UFT32</p>  <p>볼후로트 기계식 스팀트랩</p>	<p>UIB30, UIB30H</p>  <p>버킷트 기계식 스팀트랩</p>	<p>UTD30 시리즈</p>  <p>써모다이나믹 스팀트랩</p>
--	--	---	--	---

STS17.2 공급범위

구 경	Face-to-face dimension(mm)					최대사용압력	재 질
	Screwed BSP, NPT	Socket weld	Flanged PN40	Flanged ASME 150	Flanged ASME 300		
1/2" - DN15	222	222	284	268	294	17.5 bar g	Stainless steel
3/4" - DN20	222	213	304	272	306		
1" - DN25	229	269	304	271	309		

STS17.2 옵션 제품들

 <p>블로우다운 밸브</p>	 <p>확장형 스템</p>	 <p>이중 차단밸브</p>	 <p>보온 자켓</p>
---	---	---	--

www.spiraxsarco.com/kr

spirax sarco
한국스피렉스사코(주)

▪ 본사: 서울특별시 동작구 사당로 30길 99 스팀피플하우스 TEL(02)3489-3489 ▪ 공장: 인천광역시 남동구 청능대로 327 TEL(032)820-3000
 ▪ 인천영업소: TEL(032)820-3050 ▪ 서부영업소: TEL(031)366-0303 ▪ 전주영업소: TEL(063)226-1408 ▪ 광주영업소: TEL(062)384-5755
 ▪ 여수영업소: TEL(061)686-5755 ▪ 경남영업소: TEL(055)332-5755 ▪ 울산영업소: TEL(052)258-5744 ▪ 대구영업소: TEL(053)382-5755



한국스피렉스사코(주)는 한국품질 인증센터로부터 ISO 9001/14001 품질·환경시스템 인증을 받았습니다.
 제품의 개발 및 개선을 위하여 사전 통보없이 규격변경을 할 수 있습니다.
 본 자료의 유효본 유무를 확인하신 후 이용하시기 바랍니다. (KP 1411)

SB-P128-21
ST Issue 2(KR 1411)