

모델 729FC 소방용 감압밸브

● 개요

건물 전체의 화재에 대비하도록 설계되어 있는 소방펌프는 대부분 지하에 위치하고 있다. 따라서 고층부의 효율적인 소화를 위해 저층부 장비들의 원활한 작동과 고압에 의한 손상을 방지하기 위해 저층부에 공급되는 소방수의 압력을 적정하게 감압하여 공급하는 것이 필수적인 것이다.

모델 729FC 소방용 감압밸브는 1차측의 고압을 사용측에서 원하는 압력으로 항상 일정하게 유지하는 기능을 가지고 있다.

● 특징

- 모델 729FC 소방용 감압밸브는 3방 파이로트 밸브를 적용하여 2방 파이로트를 적용하는 일반적인 감압밸브보다 밸브의 동작이 빠르고 안정적이다.
- 자유타 감압밸브로서 별도의 외부동력을 필요로 하지 않으며 배관내 유체의 압력에 의해 동작한다.
- 구조가 간단하고 견고한 재질을 사용하여 고장율이 적고 장기간 수명이 보장된다.
- 연질시트를 사용하여 장시간 사용 시에도 매우 우수한 밸브의 기밀도를 유지할 수 있다(Drip Tight).
- 패킹이나 스테핑 박스가 없으며 밸브의 개폐 시 기초 마찰력이 없어 아주 작은 저압조건에서도 밸브를 개방시킬 수 있다.
- 다이어프램을 보호하고 원활한 작동을 위하여 다이어프램 가이드를 상 하부에 모두 적용하였다.
- 고객의 옵션 사항으로 밸브의 보닛에 개도지시기를 설치할 수 있어 필요시 밸브의 작동상태를 육안으로 확인할 수 있다.
- 배관에서 밸브를 떼어내지 않은 상태에서 쉽게 정비 및 수리를 할 수 있다.
- 모든 밸브에는 고유번호(Serial No.)가 주어지며, 이 번호를 통해서 밸브의 성능 및 부품의 공급에 대한 원활한 서비스를 제공받을 수 있다.
- UL 등록제품은 스파이렉스사코에 문의한다.


● 재질

- 밸브 몸체 : 주철(Ductile Iron(ASM A536))
별도 요청시 주강 및 스테레스강 공급 가능
- 밸브 스템 : 스테레스강(Stainless Steel, AISI 303)
- 스프링 : 스테레스강(Stainless Steel, AISI 302)
- 다이어프램 : EPDM / Buna-N
- 시트 디스크 : EPDM / Buna-N
- 시트 링 : 청동(Bronze)
- 파이로트 밸브 : 청동(Bronze)

메인밸브 몸체는 기본적으로 에폭시 코팅이 되어 있다.

● 모델 및 기능

- 729 FC : 소방용 감압밸브 (UL 인증제품)
- 729 FCNX : 소방용 감압밸브 (감압+체크 기능)
- 729 FCRL : 소방용 균압방지 감압밸브 (감압+릴리프+체크기능)
- 729-7 FCRL : 소방용 균압방지 감압밸브 (감압+릴리프+체크+역방향 흐름 기능)



● 최대 사용 온도

물 : 0~80℃

● 밸브 구경

플랜지식 : 80~600 mm, ANSI 150/300, 요청시 KS10/20

● 최대 사용압력조건

나사식 : 45 kg/cm²
플랜지식 : ANSI 150 / KS10 : 17.5 kg/cm²
ANSI 300 / KS20 : 45.0 kg/cm²

● 2차측 압력조절범위(kg/cm²)

모델 1390 - 3.5 ~ 14 kg/cm²
모델 2490 - 10.5 ~ 35 kg/cm²

● 밸브 용량(Cv값)

구경	3"	4"	6"	8"	10" *
Cv값	70	135	215	480	-
구경	12" *	16" *	18"	20"	24"
Cv값	-	-	3000	3300	3600


주 1. Cv값은 밸브가 완전히 개방된 상태에서의 값이다.

$$GPM = Cv \sqrt{(\Delta P) / \text{액체비중}}$$

2. 단위 : 유량(gpm), 차압(psi)

* 스파이렉스사코에 문의한다.

● 파이로트 구성



모델 729FC 소방용 감압밸브

1. 모델 65 메인밸브
2. 모델 1390/2490 감압 파이로트
3. 모델 159 Y-스트레나
4. 모델 155 개도 지시기 (선택사양)

모델 729FCNX 소방용 감압밸브

1. 모델 65 메인밸브
2. 모델 1390/2490 감압 파이로트
3. 모델 141-3 유량 컨트롤 밸브
4. 모델 141-2 니들밸브
5. 모델 141-1 체크밸브
6. 모델 159 Y-스트레나
7. 모델 141-4 차단밸브
8. 모델 155 개도지시기 (선택사양)


모델 729FCRL 소방용 균압방지 감압밸브

1. 모델 65 메인밸브
2. 모델 1390/2490 감압 파이로트
3. 모델 1330 릴리프 파이로트
4. 모델 141-2 니들밸브
5. 모델 141-3 유량 컨트롤 밸브
6. 모델 141-1 체크밸브
7. 모델 159 Y-스트레나
8. 모델 141-4 차단밸브
9. 모델 155 개도지시기 (선택사양)

모델 729-7FCRL 소방용 균압방지 감압밸브

1. 모델 65 메인밸브
2. 모델 1390/2490 감압 파이로트
3. 모델 1330 릴리프 파이로트
4. 모델 141-2 니들밸브
5. 모델 141-3 유량 컨트롤 밸브
6. 모델 141-1 체크밸브
7. 모델 159 Y-스트레나
8. 모델 141-4 차단밸브
9. 모델 155 개도지시기 (선택사양)

● 치수(inch)



단위: inch

치수	ANSI CLASS	밸브 구경									
		3"	4"	6"	8"	10"*	12"*	16"*	18"	20"	24"
A	150	10.50	13.50	15.50	21.62	26.00	30.00	34.50	48.00	48.00	48.00
	300	10.88	14.12	16.38	22.62	27.38	31.50	36.62	49.62	49.62	49.75
B	150	3.75	4.50	5.50	6.75	8.00	9.50	11.75	12.50	13.75	16.00
	300	4.12	5.00	6.25	7.50	8.75	10.25	12.75	14.00	15.25	18.00
E	ALL	6.00	6.50	7.92	10.00	11.88	15.38	17.00	19.00	19.00	19.00
F	ALL	3.88	3.88	3.88	3.88	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38
G	ALL	6.75	8.75	11.75	14.00	21.00	24.50	28.00	34.50	34.50	34.50
H	ALL	11.00	11.00	12.00	13.00	14.00	17.00	18.00	20.00	20.00	20.00
내부 포트 구경		2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	16"	16"	16"
Cv		70	135	215	480	-	-	-	3000	3300	3600

*스파이렉스사코에 문의한다.