

F50C Afsluiters

Omschrijving

De F50C is een naaldfsluiter die is ontworpen voor primaire isolatie in debietmetertoepassingen met stoom en andere industriële vloeistoffen. Er zijn geen reserveonderdelen beschikbaar.

Diameters en aansluitingen

1/2" schroefdraad NPT.

Kv-waarden


0,474

Voor omrekening

$C_v \text{ (UK)} = K_v \times 0,963$

$C_v \text{ (US)} = K_v \times 1,156$

Druk- en temperatuurgrenzen





Het product **niet** gebruiken in deze zone

Maximum werkdruk	413 bar eff.
Maximum werktemperatuur	430 °C

Afmetingen / gewichten (benaderend) in mm / kg

A	B	C	Aansluiting	Gewicht
66	28	76*	1/2" NPT	0,5



Constructie

Nr.	Onderdeel	Materiaal
1	Huis	Koolstofstaal, verzinkt en gepassiveerd
2	Dichtingen	Graphoil (niet voorgesteld)

Veiligheids-, installatie- en onderhoudsinstructies

Uw aandacht wordt gevestigd op de veiligheidsinformatieblad IM-GCM-10.

Dit document geeft onvoldoende informatie om het product op een veilige manier te installeren.

Zie de relevante systeeminstallatie- en onderhoudsinstructies voor volledige details.

Het F50C-ventiel kan in elke positie worden geïnstalleerd, maar de stroomrichting moet overeenkomen met de pijl op het ventielhuis.

Wanneer het ventiel wordt gebruikt als afsluiter in een impulsleiding van een stroommeter, is het belangrijk om het ventiel op de hartlijn van de flowmeter te installeren en niet eronder, zodat het ventiel zich in de stroom bevindt en niet in het water.

Specificatie

Voorbeeld: 1 stuk Spirax Sarco F50C naaldfsluiter.