

MKII

Pistool, slang en rek voor warmwaterstation

Pistool

Beschrijving

Dit pistool is ontworpen voor het reinigen of spoelen met koud en warm water. Wanneer de trekker losgelaten wordt stopt het debiet, wat praktisch tot 60% besparing kan opleveren.

Beschikbare diameters

1/2" Pistool - binnenwerk 8/16" voor 1/2" Warmwaterstation
3/4" Pistool - binnenwerk 9/16" voor 3/4" Warmwaterstation

Aansluitingen

De pistolen hebben een 1/2" NPT binnendraadaansluiting, welke past op de op de slang voormonteerde swivelkoppeling.

Druk en temperatuurgrenzen



Ontwerpvoorwaarden	PN25
Maximum toelaatbare temperatuur	100°C
Maximale toelaatbare werkdruk	10 barg
Maximaal toelaatbare werktemperatuur	100°C

Constructie

Nr	Omschrijving	Materiaal
1	Isolatiekap	Rubber
2	Huis	Brons
3	Zuiger	RVS
4	Trekker	Nylon gecoat brons
5	Veer	RVS
6	Verbinding	Brons
7	Pakking	Rubber
8	Dichting	Klingerit
9	"O" Ring	Rubber
10	Slang	Versterkt EPDM
11	Slangbeschermer	Rubber
12	Rek	RVS

Specificatie

Spirax Sarco pistool voor warmwaterstation 1/2".



Slang

Omschrijving

Deze slang voor warmwaterstations is geschikt voor transport van stoom, warm en koud water. Deze slang voor reinigingsdoeleinden in de voedingsindustrie is geschikt voor stoom tot 165°C.

Beschikbare maten

1/2" x 20m slang voedingskwaliteit, met 1/2" swivel koppeling
3/4" x 20m slang voedingskwaliteit, met 3/4" swivel koppeling

Aansluitingen

Met 1/2" NPT buitendraad passend op hierbovenvermeld pistool. Zie installatie-instructies IM-P157-03 voor aansluitprocedure.

Druk en temperatuurgrenzen

Maximale toelaatbare werkdruk	6 barg
Maximum toelaatbare temperatuur voor warm water	100°C


Specificatie

Spirax Sarco slang 1/2" x 20m voedingskwaliteit met bijhorende swivelkoppeling en slangbeschermer.

Pistool

Afmetingen / gewichten (benaderend) in mm/kg

A	B	C	kg
140	200	55	0,9





Reservedelen

Kit pistoolbescherming	Isolatiekap voor pistool	1
Set binnenwerk	Naaldklep, nozzel, veer	2
Koppeling 1/2" en 3/4"		

Werking


1. Voor een brede straal de trekker lichtjes indrukken
2. Voor een krachtige straal de trekker volledig aanhalen
3. Afsluiten door trekker los te laten.



Rek

Afmetingen / gewichten (benaderend) in mm/kg

DN	A	B	C	D
1/2", 3/4"	272	648	102	272



Capaciteit van 3/4" warmwaterstation

