

PC

Compacte ontwateringsposten met universele koppelingen

Beschrijving

De symbolen en afbeeldingen in dit document tonen de configuratie van de standaardreeks Spirax-Sarco leidingsconnectoren met hun diverse condenspotten.

Andere speciale configuraties om te voldoen aan specifieke vereisten van de klant zijn op vraag beschikbaar.
(Consulteer Spirax-Sarco)

Alle connectoren kunnen gebruik maken van om het even welke "Universal"-condenspot van Spirax-Sarco. Voor details over de compatibiliteit van universele condenspotten, zie p. 3.

Eigenschappen connectoren











Model	PC10HP	PC20	IPC20	IPC21	PC30	PC3000	PC3001	PC40	PC4000	PC4001	STS17.2
Drukklasse	Klasse 600	Klasse 300	Klasse 300	Klasse 300	Klasse 600	Klasse 600	Klasse 600	Klasse 600	Klasse 600	Klasse 600	PN40
Horizontaal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verticaal	•	•			•			•			
Filter		•	•	•		•	•		•	•	•
Spira-tec *			•	•							
Stroom-opwaartse afsluiter					•	•	•	•	•	•	• **
Stroom-afwaartse afsluiter								•	•	•	• ***
Bypass							•			•	
Afblaas						•	•		•	•	
Leeglaat									•	•	
STAPS ISA100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TI referentie	P128-10	P128-15	P128-17	P128-17	P128-34	P128-34	P128-34	P128-33	P128-33	P128-33	P128-22





	Niet beschikbaar
	Consulteer Spirax Sarco
	Optioneel

* Zie relevante TI voor mogelijke sensor opties

** Dubbele afsluiter en dubbele afsluiter met leeglaat mogelijk

*** Dubbele afsluiter met leeglaat mogelijk in horizontale uitvoering.

	Nomenclatuur en beschrijving (zie 'nota' onder tabel)	Schematische opstelling
	PC10 en PC10HP Rechte 'Universal' connector 360°	
	PC20 Rechte connector met filter van links naar rechts (IPC20 en IPC21) (inclusief sensor)	
	PC30 'Universal' Links naar rechts of Rechts naar links	
	PC40 'Universal' Links naar rechts of Rechts naar links	
	PC3000 'Universal' Links naar rechts of Rechts naar links	
	PC4000 'Universal' Links naar rechts of Rechts naar links	
	PC3001 'Universal' Links naar rechts of Rechts naar links	

	PC4001 'Universal' Links naar rechts of Rechts naar links	
	STS17.2 'Universal' Links naar rechts of Rechts naar links	

Nota: De maximale werklimiet van de volledige samenstelling, wordt beslist door de connector-condenspot combinatie.
Zie de specifieke condenspot TI voor de maximale druk- en temperatuur limieten.

Compatibiliteit van universele condenspotten

Model	PC10HP	PC20	IPC20	IPC21	PC30	PC3000	PC3001	PC40	PC4000	PC4001	STS17.2
UBP32	•				•	•	•	•	•	•	•
USM21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
USM32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UFT32	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
UIB30 UIB30H	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
UIB45	•	•			•	•	•	•	•	•	
UTD26L/LA UTD26H/HA		•	•	•		•	•		•	•	•
UTD26LY/LAY UTD26HY/HAY	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UTDS46M	•				•	•	•	•	•	•	

- Gelimiteerd door drukklasse condenspot
- Gelimiteerd door drukklasse connector
- Er moet een filter voor de condenspot voorzien worden