

ST14 / ST16 / ST17 Spiratec detectiekamer en sensor

Beschrijving van de Spiratec detectiekamer

Het Spiratec lekdetectiesysteem werd ontworpen om lekkende condenspotten op te sporen in een stoominstallatie. Indien gebruikt in samenhang met de R1C of de R16C monitor en de WLS1 condensaatstuwvoeler, laat het systeem ook toe om condenspotten op te sporen die defect raken in gesloten toestand of die verstopt zijn.

Beschikbare types

Standaarduitvoering: de voeleraansluiting bevindt zich rechts op de detectiekamer gezien volgens de doorstroomzin.

Op aanvraag kunnen detectiekamers geleverd worden met de aansluiting op de andere zijde (type ST 171L).

De detectiekamers moeten voorzien worden van:

1. Een standaardvoeler type SS1 (enkel lekdetectie).
2. Een gecombineerde voeler type WLS1 voor lekdetectie en condensaatstuw.

Beschrijving van de Spiratec voelers

De Spiratec voelers zijn ontworpen om gemonteerd te worden in de Spiratec detectiekamers. Zij maken deel uit van het Spiratec lekdetectiesysteem voor condenspotten.


Beschikbare types

Standaardvoeler type SS1: enkel voor detectie van stoomlekken. Gebruikt in samenhang met een detectiekamer een handindicator type 30 of een automatische condenspotmonitor type R1C of R16C.

Voeler voor condensaatstuw type WLS1: voor detectie van lekkende of geblokkeerde condenspotten of condenspotten die defect raken in gesloten stand. Enkel gebruikt in samenhang met de R1C of R16C monitor. De WLS1 voelers worden los geleverd en moeten ter plaatse gemonteerd worden in de detectiekamers.

Nota: Detectiekamers worden geleverd zonder voelers.



Optie: Sondeplug, ter bescherming van de externe verbinding van de SS1 sonde tegen vuil etc.




	Type	Materiaal Huis	Aansluiting	DN15 1/2"	DN20 3/4"	DN25 1"	DN40 1 1/2"	DN50 2"
Spiratec Detectie-kamer	ST141	Staal	Geschoefd BSP T Rp (ISO 7-1) of NPT.	•	•	•	•	•
	ST142	Staal	Socket weld volgens BS 3799.	•	•	•	•	•
	ST143	Staal	Geflensd EN1092 PN40, ASME150, ASME300, BS10 Table H & Table J.	•	•	•	•	•
	ST161	RVS	Geschoefd BSP T Rp (ISO 7-1) of NPT.	•	•	•	-	-
	ST162	RVS	Socket weld volgens BS 3799.	•	•	•	-	-
	ST163	RVS	Geflensd EN1092 PN40, ASME150, ASME300, BS10 Table H & Table J.	•	•	•	-	-
	ST171	Nod.gietijzer	Geschoefd BSP T Rp (ISO7-1) of NPT.	•	•	•	-	-
Spiratec sonde	SS1	De standaardvoeler type SS1 is voorzien van een 3/8" BSP-draad voor montage in de Spiratec detectiekamer. Een buitendraad (M22x1,5) is voorzien voor permanente aansluiting van een stekertype PT2 of PT3. Er zijn drie stekertypes beschikbaar.						
	WLS1	De voeler voor condensaatstuw wordt geleverd, compleet met 1 meter tweedraadkabel voor aansluiting naar de R1C monitor. Naast controle op condensaatstuw detecteert de voeler ook stoomlekken. De voeler kan ook verbonden worden met een R16C monitor mits montage van een diodeset.						
Spiratec sensor aansluitingen	PT1	Stekertype voor gebruik met de standaardvoeler type SS1 en meegeleverd met de handindicator type 30. De stekertype is voorzien van 1 meter temperatuurbestendige kabel en een mannelijke stekertype aan het andere uiteinde.						
	PT2	Een stekertype met aansluitmoer voor permanente montage op een SS1 voeler en voor gebruik in samenhang met R1C of R16C monitoren. (Alleen voor detectie van stoomlekken).						
	PT3	Een haakse stekertype met aansluitmoer, eveneens voor permanente montage op een SS1 voeler en voor gebruik met R1C of R16C monitoren. (Alleen voor detectie van stoomlekken).						

Druk- en temperatuurgrenzen

*CRN goedgekeurde ST14 DN40 & DN50 mogen in dit gebied niet gebruikt worden.




Het product **niet** gebruiken in deze zone.



Ontwerpvoorwaarden huis		PN40
PMA	Maximum toelaatbare druk	32 bar eff.
TMA	Maximum toelaatbare temperatuur	240 °C
Minimum toelaatbare temperatuur		0°C
		ST14
		32 bar eff.
		ST14 *CRN goedgekeurde DN40 & DN50
		30 bar eff.
		ST16
		25 bar eff.
		ST17
		32 bar eff.
TMO	Maximum werktemperatuur	240°C
Minimum werktemperatuur		0°C
Δ PMX	De maximum differentiële druk is gelimiteerd door de PMO.	
Ontworpen voor een maximum koudwaterdrukproef van		60 bar eff.
Nota:	Indien de sonde geïnstalleerd werd, mag volgende testdruk niet overschreden worden	
		32 bar eff.


Materialen

Nr.	Onderdeel		Materiaal	
1	Detectiekamer	ST14	Staal	DIN17425 GS C25
		ST16	RVS	AISI 316L
		ST17	Nodulair gietijzer	DIN 1693 GGG40
2	Standaard sensor	SS1	RVS	BS970, 303, S31 & PEEK
	Waterlogging sensor	WLS1	RVS	BS970, 303, S31 & PEEK
3	Sensor packing		RVS	BS1449 304 S16
4	Diode pack		Polyamide	6 – 6
5	Plug	ST14	RVS	BS 970 431 S29
		ST16	RVS	AISI 316L
		ST17	RVS	BS970 431 S29
6	Pakking plug	ST14	RVS	BS1449 304 S16
		ST16	RVS	AISI316L
		ST17	RVS	BS1449 304 S16
7	Flenzen	ST14	DN15 -> DN25	Staal
			DN40 & DN50	Staal
		ST16	RVS	Mat Nr. 1.0460 BS1501 151 430 AISI 316L
8	Steker	PT1	RYTON	
	Steker	PT2	RYTON & vernikkeld messing	
	Steker	PT3	RYTON & vernikkeld messing	



Afmetingen en gewicht (benaderd) in mm

Type	DN	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	Montageafstand				Gewicht	
											WLS1	PT1	PT2	PT3	Draad	Flens
											J	K	K	K		
ST14	DN15 – 1/2"	75	130	101	23	1/2"	33	46	85	88	127	119	129	97	0,82	2,3
	DN20 – 3/4"	75	150	101	23	1/2"	33	46	85	88	127	119	129	97	0,82	2,8
	DN25 – 1"	120	185	120	28	3/4"	40	53	91	95	134	126	136	104	2,20	4,6
	DN40 – 1 1/2"	252	393	215	45	1"	82	95	133	137	176	167	177	145	22,00	27,5
	DN50 – 2"	252	393	215	45	1"	82	95	133	137	176	167	177	145	22,00	29,0
ST16	DN15 – 1/2"	75	130	101	23	1/2"	33	46	85	88	127	119	129	97	1,20	2,5
	DN20 – 3/4"	75	150	101	23	1/2"	33	46	85	88	127	119	129	97	1,20	3,0
	DN25 – 1"	120	185	120	28	3/4"	40	53	91	95	134	126	136	104	2,20	4,6
ST171	1/2"	75	-	89	23	-	34,5	47	87	88	127	119	129	97	1,20	-
	3/4"	75	-	89	23	-	34,5	47	87	88	127	119	129	97	1,20	-
	1"	120	-	120	28	3/4"	40	54	93	95	134	126	136	104	1,20	-



Veiligheidsinformatie, installatie & onderhoud

Zie de installatie- en onderhoudsinstructies voor alle details.

Installatie:

De detectiekamer moet onmiddellijk voor de condenspot gemonteerd worden, in een horizontale leiding en met de doorstroomrichting in de zin van de pijl op het huis.

Bestelvoorbeeld

Spirax Sarco lekdetectiekamer type ST143 DN25 (of ST143L) geflensd volgens EN1095 PN40 en standaard sonde SS1 of condensaatstuw sonde WLS1. Opmerking: bij de sonde WLS1 dient u op te geven of u deze met of zonder diode pack wenst.

Reservedelen


De beschikbare reservedelen zijn:

SS1	Standaard sonde met pakking	2, 3
WLS1	Condensaatstuw sonde met pakking	2, 3
WLS1 met diode pack	Condensaatstuw sonde met pakking en diode pack	2, 3, 4
Pakkingen	Pakking voor sonde (set van 10 stuks)	3
Plug	Sonde plug (niet afgebeeld)	

Bestellen reservedeel :

Vermeld steeds de omschrijving uit bovenstaande tabel "Reservedelen", de diameter van de lekdetectiekamer.

Vb: Sonde plug voor Spirax Sarco ST141 lekdetectiekamer ½".



Aanbevolen aanspannmomenten

Nr	Onderdeel	Afmeting	 mm	N m
2	Sonde		24 S/W	50 – 56
5	Plug	½" & ¾"	27 S/W	54 – 60
		1"	33 S/W	84 – 93
		1 ½" & 2"	40 S/W	130 - 145