VI PRESENTERAR BT6-M: EN NY ERA FÖR REN ÅNGA



ALLT-I-ETT-LÖSNING FÖR SANITÄR KONDENSATAVLEDNING

BT6-M är utvecklad för läkemedels- och bioteknikindustrin och sätter en ny standard inom sanitär kondensatavledning. Tack vare sin kompakta konstruktion och det högkänsliga elementet uppnås minimal underkylning, vilket gör att den typiska kylsträckan kan minskas till 50 mm.

Detta, i kombination med den självdränerande konstruktionen, ger tillförlitlig SIP/CIP-prestanda och förbättrad energieffektivitet.

Det högkänsliga elementet säkerställer tillförlitlig drift i renångsystem och bidrar till att uppfylla höga krav på sterilitet och säkerhet.

REN ÅNGPRESTANDA

Tack vare minimal underkylning minskar behovet av kylsträcka, vilket ger BT6-M optimal tids- och energieffektivitet samtidigt som förluster av färskånga och behovet av upprepade SIP-cykler minimeras. Det högkänsliga elementet säkerställer tillförlitliga SIP/CIP-cykler och passar väl för renångsystem med höga krav på sterilitet. Det bidrar till att uppfylla gällande krav och ger ökad trygghet i driften.

EGENSKAPER

- Självdränerande hus i rostfritt stål 316L
- Integrerad avstängning på uppströmssidan i modulen
- Högkänslig kapsel med balanserat tryckelement
- ASME BPE-godkända klämkopplingar
- Finns med mekaniskt polerad eller elektropolerad yta
- Renrumsförpackad enligt ISO klass 7

EGENSKAPER

SPARA ENERGI OCH MINSKA VATTENFÖRBRUKNINGEN	INTEGRERAD AVSTÄNGNING OCH KONDENSATAVLEDNING	MINSKAR RISKEN FÖR FÖRORENINGAR I KONDENSATET	UNDERLÄTTA REVISIONER OCH VALIDERING	SÄKERSTÄLLER ATT GÄLLANDE REGELVERK UPPFYLLS

Din resa mot smartare energiprestanda för effektivare ångasystem börjar idag.

www.spiraxsarco.com

spirax sarco

SB-P061-09-SV-ISS2